


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

Kit de puncionadeira hidráulica manual M16 - M40

Estado: 21-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.080 - Kit de puncionadeira hidráulica manual M16 - M40

Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.080
Modelo	Com cabeçote cilíndrico com ângulo de 90° e giro de 360°
Descrição do produto	Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.
Vantagens	Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
Escopo de fornecimento	Puncionadeira hidráulica manual 5 punções com três divisões Parafuso hidráulico com Ø 19 mm Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm Broca-piloto HSS com Ø 10 mm Kit de buchas distanciadoras (3 unidades) Maleta de plástico
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Punção com Ø	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Recursos

Para roscas	M16 M20 M25 M32 M40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4,1 kg
Peso bruto	4,16 kg
Número da tarifa alfandegária	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Descrição do produto	AS Puncionadora Man.Hidraulica M16 a M40
