

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

**Conjunto de punção redondo com
divisão de M12 até M40**

Estado: 07-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Conjunto de punção redondo com divisão de M12 até M40 para chapa de aço, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | AS 4055.581 |
| Modelo | Com divisão tripla |
| Descrição do produto | |
| Escopo de fornecimento | 6 matrizes 6 punções Parafuso tensor com rolamento com Ø 6 x 40 mm Parafuso tensor com rolamento com Ø 9,5 x 50 mm Parafuso tensor com rolamento com Ø 19 x 55 mm Broca-piloto HSS com Ø 10 mm 1 lata de pasta lubrificante Maleta de plástico |
| Material trabalhável | Chapa de aço |
| Espessura máxima processável de peças de chapa de aço | 1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm |
| Punção com Ø | 12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm |

Recursos

| | |
|-------------|--|
| Para roscas | M12 M16 M20 M25 M32 M40 |
|-------------|--|

| | |
|------|--|
| Nota | Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento |
|------|--|

| | |
|--|--|
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663 |
|--|--|

| | |
|------|---------|
| Emb. | 1 unid. |
|------|---------|

| | |
|--------------|--------|
| Peso líquido | 2,2 kg |
|--------------|--------|

| | |
|------------|----------|
| Peso bruto | 2,256 kg |
|------------|----------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Número da tarifa alfandegária | 82073010 |
|-------------------------------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002121 |
|--------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002121 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 21044719 |
|------------|----------|

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Descrição do produto | AS Conjunto 6 cortantes tipo M |
|----------------------|--------------------------------|