

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.665

**Parafuso tensor hidráulico para
esforços mais elevados**

Estado: 22-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.665 - Parafuso tensor hidráulico para esforços mais elevados

Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção. Para manuseio utilizando punctionadeira hidráulica.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.665
Descrição do produto	Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.
Vantagens	Parafuso tensor hidráulico de aço de alta liga para ferramentas resistentes a maiores esforços
Nota	Para manuseio utilizando punctionadeira hidráulica
Parafuso tensor hidráulico Ø	11,1 mm 19 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,124 kg
Peso bruto	0,137 kg
Número da tarifa alfandegária	73181900
ETIM 9	EC002690
ETIM 8	EC002690
ECLASS 8.0	21049046
Descrição do produto	AS Parafuso tensão 19 x 11,1 mm