Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PS 4120.000 Prancheta

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



PS 4120.000 - Prancheta para VX, TS, VX SE, TP, PC

Para colocar esquemas no momento de procurar falhas ou em caso de manutenção. As pranchetas podem ser montadas de acordo com a largura da porta. A montagem é feita no quadro de reforço da porta ou na régua perfurada da porta.







Recursos

| Cód. Ref. | PS 4120.000 |
|----------------------------------|---|
| Descrição do produto | Para colocar esquemas no momento de procurar falhas ou em caso de manutenção. As pranchetas podem ser montadas de acordo com a largura da porta. A montagem é feita no quadro de reforço da porta ou na régua perfurada da porta. |
| Material | Mesa para instrumentos: polipropileno Cantoneiras de fixação: zinco fundido sob pressão |
| Cor | Semelhante a RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Adequado para portas com largura | 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm |

© Rittal 2025 2

Recursos

| Instalações possíveis | Essa quantidade de pranchetas deve ser montada no quadro de reforço da porta |
|-------------------------------|--|
| | Porta com 400/500 mm de largura = 1 prancheta |
| | Porta com 600 mm de largura = 2 pranchetas |
| | Porta com 800 mm de largura = 2 ou 3 pranchetas |
| | · |
| | Porta com 1000 mm de largura = 3 pranchetas |
| Dimensões | Largura: 210 mm |
| | Altura: 365 mm |
| | Profundidade: 24 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: VX |
| | TS |
| | VX SE |
| | TP |
| | PC |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.84 |
| Peso bruto | 0.86 |
| Número da tarifa alfandegária | 39269097 |
| EAN | 4028177091887 |
| ETIM 9 | EC000317 |
| ETIM 8 | EC000317 |
| ECLASS 8.0 | 27189267 |

© Rittal 2025 3