


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4127.010

### Chaves de posicionamento de portas

Estado: 16-01-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4127.010 - Chaves de posicionamento de portas

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 4127.010
Modelo	Sem cabo de ligação
Nota	Para instalação no VX IT apenas em combinação com a cantoneira VX para montagem da chave de posicionamento de portas
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	6000 V AC
Tensão nominal de isolamento	400 V AC
Instalações possíveis	para sistema de iluminação LED para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado para condicionadores de ar e trocadores de calor ar-água
Ligação elétrica	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Tensão nominal de serviço	400 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.068
Peso bruto	0.076
Número da tarifa alfandegária	85365019
EAN	4028177497740
E-Number Sweden	E3404494
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626

# Recursos

---

ECLASS 8.0                    27189266

## Aprovações

---

Aprovações	CQC CQC-CCC CSA UL + C-UL (listed)
------------	---

---

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--