


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4139.140

# Luminária Comfort

Estado: 12-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4139.140 - Luminária Comfort

Tensão de alimentação: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 4139.140
Modelo	Sem chave de posicionamento da porta
Escopo de fornecimento	Luminária Comfort Lâmpada Cobertura da lâmpada Inclui material de fixação
Potência nominal	14 W
Ballast	Reator eletrônico de longo alcance
Opções de conexão	Alimentação através de conector Chave de posicionamento da porta Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
Lâmpada	Lâmpada fluorescente, soquete G13
Grau de proteção	I (condutor de proteção)
Interruptor (tipo)	Integrado, liga/desliga/chave de posicionamento da porta
Light cover	sim
Tipo de montagem de luminárias	Parafusado
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	500 V AC
Tensão nominal de isolamento	500 V DC/1s

# Recursos

---

Instalações possíveis	Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto AE, CM, TP: com ângulo universal AE: com trilho para montagem interna
Dimensões	Largura: 452 mm Altura: 117 mm Profundidade: 50 mm
Faixa de temperatura de serviço	-15 °C...45 °C
Tomadas	D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Faixa de temperatura de armazenagem	-20 °C...70 °C
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modelo de tomada	D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1,2 kg
Peso bruto	1,243 kg
Número da tarifa alfandegária	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Descrição do produto	PS Luminária

# Aprovações

---

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--