


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.120

Sistema de iluminação compacto

Estado: 24-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.120 - Sistema de iluminação compacto

Sistema de iluminação compacto - luminária com design funcional para instalação no armário



Recursos

Cód. Ref.	SZ 4140.120
Vantagens	Mais estreito: cerca de 50% de redução da altura e da profundidade e, conseqüentemente, um volume aproximadamente 75% menor do que os sistemas de iluminação convencionais Mais rápido: fixação universal rápida no esquema de orifícios TS através de cliques, parafusos ou ímãs de alta potência (opcional). Simplesmente inserir na lateral ou no lado de trás, encaixar a lâmpada e pronto! Possibilidade de conexão com a chave de posicionamento da porta através de conectores de 2 polos Cobertura transparente da lâmpada com ranhuras no lado de dentro
Cor	Semelhante a RAL 7035
Escopo de fornecimento	Sistema de iluminação compacto com kits de fixação por cliques e parafusos Lâmpada Cobertura da lâmpada Cabo de ligação Inclui material de fixação
Potência nominal	14 W

Recursos

Comprimento do cabo de ligação	3 m
Mounting distance screws	725 mm
Ballast	Reator eletrônico
Opções de conexão	Cabo de ligação integrado com extremidade aberta Chave de posicionamento da porta
Lâmpada	Lâmpada fluorescente T5
Grau de proteção	II (isolamento)
Interruptor (tipo)	Integrado, liga/desliga/chave de posicionamento da porta
Cable deflection via rear possible	sim
Light cover	sim
Tipo de montagem de luminárias	Parafusado Fixação por cliques Fixação por ímã (acessórios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	Dependente da fonte de alimentação
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	Dependente da fonte de alimentação
Tensão nominal de isolamento	Dependente da fonte de alimentação
Com DC	0,57 A
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Instalações possíveis	Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto Perfil vertical TS e SE: direto Perfis SE atrás e à frente dos quadros do teto: direto Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto AE, CM, TP: com kit de fixação por ímã AE: com trilho para montagem interna
Nota	Possibilidade de conexão com a chave de posicionamento da porta através de conectores de 2 polos
Nota sobre o código de referência	Possibilidade de passagem dos cabos no lado de trás

Recursos

Dimensões	Largura: 705 mm Altura: 59 mm Profundidade: 24 mm
Faixa de temperatura de serviço	-15 °C...45 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-20 °C...70 °C
Tensão nominal de serviço	24 V (DC)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.739
Peso bruto	0.74
Número da tarifa alfandegária	94054990
EAN	4028177550308
E-Number Sweden	E4302503
ECLASS 8.0	27189241