Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4309.000 Trilho de montagem

Estado: 11-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



TS 4309.000 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.







Recursos

Cód. Ref.	TS 4309.000
Descrição do produto	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos	Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	390 mm
Adequado para portas com largura	500 mm
Opções de montagem do VX	In door width 500 mm
Opções de montagem do VX SE	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Opções de montagem da AX	Em portas com 500 mm de largura com sistema de fecho de 3 pontos, na porta com fecho In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX

© Rittal 2025

Recursos

Opções de montagem na AX em aço inoxidável	Em caixas com 400 mm de largura Em caixas com 500 mm de altura/largura
Opções de montagem da AX em plástico	In door width 500 mm
Opções de montagem na AX tripartida	Em caixas com 573 mm de profundidade
Opções de montagem do TS	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
Opções de montagem do TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Opções de montagem na base soleira VX, aço inoxidável	Em bases soleiras com 500 mm de profundidade, em combinação com parafusos torx M6 e porcas M6
Adequado para	Tipo de caixa: VX TS VX SE TP AX AX em plástico Caixa AX tripartida para fixação na parede Largura/profundidade: 400 mm
Adequado para	Sistema de base soleira VX, aço inoxidável
Emb.	20 unid.
Peso líquido	3.78
Peso bruto	4.1
PCF/emb (cadle to gate)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177098510
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620

© Rittal 2025 3

Recursos

ECLASS 8.0

27189261

© Rittal 2025