



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.320

Chaves de posicionamento de portas

Estado: 23-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.320 - Chaves de posicionamento de portas

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 4315.320
Modelo	Com cabo de ligação
Comprimento	1000 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	6000 V AC
Tensão nominal de isolamento	400 V AC
Instalações possíveis	para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado
Dimensões	Comprimento: 1.000 mm
Ligação elétrica	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Tensão nominal de serviço	400 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.139
Peso bruto	0.149
Número da tarifa alfandegária	85365019
EAN	4028177581333
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Aprovações

Aprovações

CQC
CQC-CCC

Explicações

Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK