
#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 4315.550 Chaves de posicionamento de portas

Estado: 26-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



### SZ 4315.550 - Chaves de posicionamento de portas

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

#### Recursos

Cód. Ref.	SZ 4315.550
Modelo	Com cabo de ligação
Comprimento	600 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	6000 V AC
Tensão nominal de isolamento	400 V AC
Instalações possíveis	para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado
Dimensões	Comprimento: 600 mm
Ligação elétrica	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Tensão nominal de serviço	400 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.115
Peso bruto	0.122
Número da tarifa alfandegária	85365019
EAN	4028177501461
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

© Rittal 2025

## Aprovações

Aprovações CQC

CQC-CCC

CSA

UL + C-UL (listed)

UR

© Rittal 2025 3