


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.000

Trilho de montagem

Estado: 21-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.000 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.



Recursos

Cód. Ref.	TS 4599.000
Descrição do produto	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos	Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	890 mm
Adequado para portas com largura	1000 mm
Opções de montagem do VX	In door width 1000 mm
Opções de montagem da AX	Em caixas com 1000 mm de altura, em combinação com o trilho para montagem interna AX
Opções de montagem na AX em aço inoxidável	Em caixas com 1000 mm de altura
Opções de montagem do TS	In door width 1000 mm

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX TS AX
Emb.	20 unid.
Peso líquido	9,3 kg
Peso bruto	9,42 kg
PCF/emb (cadle to gate)	41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	TS Trilho de montagem, para TS, VX SE, TP, para porta com largura: 1000 mm, C: 890 mm

Aprovações

Explicações	PCF-declaration
-------------	-----------------