

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.200

Trilho de montagem

Estado: 07-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.200 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.



Recursos

Cód. Ref.	TS 4599.200
Descrição do produto	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos	Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	700 mm
Adequado para portas com largura	760 mm
Opções de montagem da AX	In door width 760 mm, with cam lock
Opções de montagem na AX em aço inoxidável	Em portas com 760 mm de largura, com lingueta, em combinação com a régua perfurada
Adequado para	Tipo de caixa: AX Largura/profundidade: 760 mm
Emb.	20 unid.
Peso líquido	7,24 kg

Recursos

Peso bruto	7,28 kg
PCF/emb (cadle to gate)	27,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	TS Trilho de montagem, para portas com largura de 760 mm

Aprovações

Explicações	PCF-declaration
-------------	-----------------