Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PC 4650.150 Sistema de armário para PC

Estado: 16-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



PC 4650.150 - Sistema de armário para PC Aço inoxidável

Sistemas de gabinetes para PC com base na linha VX SE em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304). Princípio de design idêntico ao modelo PC em chapa de aço. A praticidade da porta traseira facilita o acesso para fazer a manutenção. Elevado grau de proteção contra o acesso indevido graças à adaptação perfeita do teto e das laterais, bem como travamento interno das portas transparentes e gaveta para teclado travável.







Recursos

Cód. Ref.	PC 4650.150
Modelo	Aço inoxidável
	Com porta superior transparente, gaveta para teclado e prateleira
Material	Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
	Porta traseira: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm
	Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
	Campo para monitor: vidro de segurança com espessura de 4 mm
Superfície	Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento	Armário fechado nas laterais e em cima
	Porta traseira com fecho de barra
	Porta superior transparente travada por dentro
	Prateleira
	Gaveta para teclado com frente com abertura horizontal para servi
	de apoio para as mãos e mousepad
	Fecho nº 3524 E
	Porta inferior com fecho de barra
	Chapas de base partidas

© Rittal 2025 2

Recursos

Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.600 mm
	Profundidade: 630 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	98.5
Peso bruto	100.8
EAN	4028177959491
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Aprovações

Certificados	Superfície
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3