


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4696.000

Trilho de montagem

Estado: 01-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4696.000 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.



Recursos

| | |
|--|---|
| Cód. Ref. | TS 4696.000 |
| Descrição do produto | Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos. |
| Dados técnicos | Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Comprimento | 540 mm |
| Opções de montagem do VX | In enclosure width/depth 600 mm |
| Opções de montagem do VX SE | In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level |
| Opções de montagem da AX | In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door |
| Opções de montagem na AX em aço inoxidável | Em portas com 600 mm de largura, na porta de encosto, em combinação com a régua perfurada |
| Opções de montagem do PC | Em armários com 600 mm de largura, no nível de montagem externo |

Recursos

| | |
|---|--|
| Opções de montagem do IW | In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level |
| Opções de montagem do TS | In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level |
| Opções de montagem da AE | In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE |
| Opções de montagem do TP | In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
| Opções de montagem na base soleira VX | Em bases soleiras com 600 mm de largura/profundidade, nos acabamentos, em combinação com a cantoneira para montagem interna da base soleira |
| Adequado para | Tipo de caixa: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Largura/profundidade: 600 mm |
| Adequado para | Sistema de base soleira VX |
| Emb. | 20 unid. |
| Peso líquido | 5.22 |
| Peso bruto | 5.54 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 21,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177108158 |
| E-Number Sweden | E3465252 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |