


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4943.000

Trilhos com perfil em C 30/15

Estado: 10-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4943.000 - Trilhos com perfil em C 30/15 segundo a norma EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Para a montagem diretamente no perfil horizontal ou vertical do armário utilizando elementos de fixação adicionais.



Recursos

Cód. Ref.	SZ 4943.000
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Comprimento	455 mm
Instalações possíveis	<p>No nível de montagem interno no perfil do armário VX</p> <p>No perfil vertical de armários TS e VX SE com porca de encaixe TS 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX</p> <p>No perfil horizontal de armários VX SE, na largura, em cima e embaixo</p> <p>No perfil horizontal do armário VX SE embaixo na profundidade (sem placa de montagem) e em cima utilizando porcas de encaixe 8800.808</p> <p>No perfil horizontal do armário TS</p> <p>Na largura ou profundidade da AX tripartida. Dependendo da situação de montagem, o trilho precisa ser cortado na medida desejada.</p>
Adequado para	<p>Tipo de caixa: VX</p> <p>TS</p> <p>Caixa AX tripartida para fixação na parede</p> <p>Largura/profundidade: 500 mm</p>

Recursos

Emb.	6 unid.
Peso líquido	1.8
PCF/emb (cadle to gate)	7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177114579
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602