


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5051.018

Parafuso de aço

Estado: 14-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5051.018 - Parafuso de aço VX

Parafuso de aço para chapas de base VX

Recursos

Cód. Ref.	VX 5051.018
Modelo	Parafuso torx 30
Material	Aço
Dimensões	Comprimento: 13 mm
Dimensões	Rosca: 5,5 Comprimento da rosca: 13 mm
Emb.	50 unid.
Peso líquido	0,1 kg
Peso bruto	0,184 kg
Número da tarifa alfandegária	73181900
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	VX Parafuso de aço torx com flange, para chapa de aço, medida: 5,5x13 mm, TX30