


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5111.500

**Sistema de armários compactos
CM**

Estado: 21-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5111.500 - Sistema de armários compactos CM

Caixa com porta em chapa de aço com placa de montagem e base aberta para o alojamento de chapas de base. Grau de proteção IP 55. Combinação das vantagens oferecidas pelas caixas da Rittal e da ampla variedade de configuração do sistema de armários modulares TS 8. Perfis de montagem perfurados localizados na porta para facilitar a instalação de trilhos de montagem, suportes de conduítes e coberturas.



Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | CM 5111.500 |
| Material | Armário: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Armário com porta(s) com dobradiças Sistema de fecho de 3 pontos com fecho de palheta dupla Placa de montagem Base aberta para entrada de cabos personalizada |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 12 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura |
| Código IK | IK08 |

Recursos

| | |
|--|---|
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 1.000 mm Profundidade: 400 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 540 mm x 955 mm |
| Quantidade de portas | 1 |
| A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda | sim |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 46,5 kg |
| Peso bruto | 47,5 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | CM ARMARIO COMPACTO L600XA1000XP400 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |