



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.332**

**Módulo de chapa de base inteira  
com régua de escova**

Estado: 06-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.332 - Módulo de chapa de base inteira com régua de escova para VX IT

Para a entrada direta de cabos por baixo.

## Recursos

|   |   |
|---|---|
| Cód. Ref.   | VX 5301.332   |
| Modelo  | Inteiro com régua de escova   |
| Descrição do produto                                      | Para a entrada direta de cabos por baixo.   |
| Material  | Chapa modular: chapa de aço<br>Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio   |
| Superfície  | Chapa modular: galvanizada  |
| Escopo de fornecimento                                    | Inclui material de fixação  |
| Indicação de montagem                                     | É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do VX IT por completo<br>O módulo de chapa de base pode ser substituído e combinado com outros módulos de chapa de base com 237,5 mm de profundidade |
| Nota  | Os módulos de chapa de base com régua de escova não são adequados para aplicações com grau de proteção segundo a norma IEC 60 529   |
| Dimensões   | Profundidade: 237,5 mm  |
| Adequado para   | Tipo de caixa: VX IT<br>Largura: = 600 mm   |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido  | 1,14 kg   |
| Peso bruto  | 1,34 kg   |
| PCF/emb (cadle to gate)                                   | 5,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente   |
| Número da tarifa alfandegária                             | 94039910  |

# Recursos

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| ETIM 9               | EC002620  |
| ECLASS 8.0           | 27189261  |
| Descrição do produto | VX IT gland plate module with brush strip, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel |

---