Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5301.332

Módulo de chapa de base inteiriça com régua de escova

Estado: 27-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



VX 5301.332 - Módulo de chapa de base inteiriça com régua de escova para VX IT

Para a entrada direta de cabos por baixo.

Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.332
Modelo	Inteiriço com régua de escova
Descrição do produto	Para a entrada direta de cabos por baixo.
Material	Chapa modular: chapa de aço Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio
Superfície	Chapa modular: galvanizada
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Indicação de montagem	É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do VX IT por completo O módulo de chapa de base pode ser substituído e combinado com outros módulos de chapa de base com 237,5 mm de profundidade
Nota	Os módulos de chapa de base com régua de escova não são adequados para aplicações com grau de proteção segundo a norma IEC 60 529
Dimensões	Profundidade: 237,5 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: = 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.14
Peso bruto	1.34
PCF/emb (cadle to gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910

© Rittal 2025

Recursos

EAN	4028177950849
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3