


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.348**

**Módulo de chapa de base para  
entrada lateral de cabos**

Estado: 10-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.348 - Módulo de chapa de base para entrada lateral de cabos para VX IT

Abertura ajustável e réguas de escova em ambos os lados. O modelo com aberturas laterais permite que o módulo de chapa de base possa ser montado posteriormente, mesmo que os cabos já tenham sido instalados.

## Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.348
Descrição do produto	Abertura ajustável e réguas de escova em ambos os lados. O modelo com aberturas laterais permite que o módulo de chapa de base possa ser montado posteriormente, mesmo que os cabos já tenham sido instalados.
Material	Chapa modular: chapa de aço Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio
Superfície	Chapa modular: galvanizada
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Indicação de montagem	É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do VX IT por completo O módulo de chapa de base pode ser substituído e combinado com outros módulos de chapa de base com 237,5 mm de profundidade
Nota	Os módulos de chapa de base com régua de escova não são adequados para aplicações com grau de proteção segundo a norma IEC 60 529
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: = 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2
Peso bruto	2.36
PCF/emb (cadle to gate)	9 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente

# Recursos

---

Número da tarifa alfandegária 94039910

---

EAN 4028177951006

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261