


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

**Porta transparente com moldura em
alumínio, inteiriça**

Estado: 27-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Porta transparente com moldura em alumínio, inteiriça para VX IT

Para substituir portas já instaladas.



Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.423
Descrição do produto	Para substituir portas já instaladas.
Material	Quadro: perfil em alumínio extrudado Perfil vertical: alumínio anodizado Perfil horizontal: alumínio pintado Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Cor	Fecho Comfort VX, dobradiças, perfil horizontal: RAL 9005 Perfil vertical: prata
Escopo de fornecimento	Porta com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E 3 dobradiças de 180° montadas Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°

Recursos

Nota	Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240° Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: = 800 mm Altura: = 2.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	16,142 kg
Peso bruto	17,2 kg
PCF/emb (cadle to gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrição do produto	Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section