


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.437

Porta transparente com quadro em chapa de aço subdividida na vertical

Estado: 08-07-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](https://www.rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.437 - Porta transparente com quadro em chapa de aço subdividida na vertical para VX IT

Para substituir portas já instaladas. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre as séries de armários.



Recursos

Cód. Ref.	DK 5301.437
Descrição do produto	Para substituir portas já instaladas. Com visor fixado pelo lado de trás e fecho de barra de 4 pontos. O modelo bipartido possibilita a montagem dos armários com aproveitamento otimizado do espaço, ao mesmo tempo oferecendo acesso perfeito devido à distância reduzida entre os módulos de armários.
Material	Quadro: chapa de aço Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	Quadro: RAL 7035 Fecho Comfort VX e dobradiças: RAL 9005
Escopo de fornecimento	Porta subdividida na vertical, com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E, direita 4 dobradiças de 180° em cada metade da porta Inclui material de fixação

Recursos

Indicação de montagem	Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°
Nota	Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240° Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 160°
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: = 800 mm Altura: = 2.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	32,7 kg
Peso bruto	33,2 kg
PCF/emb (cadle to gate)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrição do produto	Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm