


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.437**

**Porta transparente com quadro em chapa de aço subdividida na vertical**

Estado: 02-04-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](https://www.rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.437 - Porta transparente com quadro em chapa de aço subdividida na vertical para VX IT

Para substituir portas já instaladas. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre as séries de armários.



## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | DK 5301.437   |
| Descrição do produto   | Para substituir portas já instaladas. Com visor fixado pelo lado de trás e fecho de barra de 4 pontos. O modelo bipartido possibilita a montagem dos armários com aproveitamento otimizado do espaço, ao mesmo tempo oferecendo acesso perfeito devido à distância reduzida entre os módulos de armários. |
| Material               | Quadro: chapa de aço<br>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm   |
| Superfície             | Pintura eletrostática a pó  |
| Cor                    | Quadro: RAL 7035<br>Fecho Comfort VX e dobradiças: RAL 9005   |
| Escopo de fornecimento | Porta subdividida na vertical, com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E, direita<br>4 dobradiças de 180° em cada metade da porta<br>Inclui material de fixação   |

# Recursos

|   |   |
|---|---|
| Indicação de montagem                                     | Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°  |
| Nota  | Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240°<br>Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 160°  |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529            | IP 55   |
| Adequado para   | Tipo de caixa: VX IT<br>Largura: = 800 mm<br>Altura: = 2.000 mm   |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido  | 32,7 kg   |
| Peso bruto  | 33,2 kg   |
| PCF/emb (cadle to gate)                                   | 126,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente   |
| Número da tarifa alfandegária                             | 94039910  |
| ETIM 9  | EC000747  |
| ECLASS 8.0  | 27182204  |
| Descrição do produto                                      | Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm |