



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

Porta inteiriça em chapa de aço lisa

Estado: 08-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

DK 5301.540 - Porta inteiriça em chapa de aço lisa para VX IT

Para substituir portas já instaladas.



Recursos

Cód. Ref.	DK 5301.540
Descrição do produto	Para substituir portas já instaladas.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	Porta: RAL 7035 Fecho Comfort VX: RAL 9005
Escopo de fornecimento	Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E 4 dobradiças de 130° embutidas Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°

Recursos

Nota	Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 165° Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 110°
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: = 800 mm Altura: = 2.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	31.6
Peso bruto	32.6
PCF/emb (cadle to gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177955080
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204