


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.542**

**Porta inteiriça em chapa de aço lisa**

Estado: 30-01-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

# DK 5301.542 - Porta inteiriça em chapa de aço lisa para VX IT

Para substituir portas já instaladas.



## Recursos

Cód. Ref.	DK 5301.542
Descrição do produto	Para substituir portas já instaladas.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	Porta: RAL 7035 Fecho Comfort VX: RAL 9005
Escopo de fornecimento	Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E 4 dobradiças de 130° embutidas Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°

# Recursos

Nota	Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 165° Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 110°
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: = 800 mm Altura: = 2.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	34.45
Peso bruto	35.4
PCF/emb (cadle to gate)	134,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN	4028177955097
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204