


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026 Trilhos combinados

Estado: 22-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.026 - Trilhos combinados para 482,6 mm (19")

Recursos

Cód. Ref.	IT 5302.026
Aplicações	Para o roteamento e alívio da tração dos cabos no nível de 482,6 mm (19")
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material para fixação do trilho combinado, sem necessidade de acessórios para fixar os cabos
Instalações possíveis	No nível de montagem de 482,6 mm (19"), no esquema de perfurações de 482,6 mm (19")
Dimensões	Altura: 1 UA
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT VX IT TX CableNet
Emb.	4 unid.
Peso líquido	1,348 kg
Peso bruto	1,4 kg
PCF/emb (cadle to gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	IT Trilhos combinados p/19"