


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.027

Kit de ligação equipotencial

Estado: 17-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

DK 5302.027 - Kit de ligação equipotencial para VX IT

Ponto de aterramento central no condutor de aterramento com 0,3 m de comprimento para facilitar a conexão do quadro do rack na rede de aterramento/ligação equipotencial (ponto de conexão RBC).

Recursos

Cód. Ref.	DK 5302.027
Descrição do produto	Ponto de aterramento central no quadro do armário para facilitar a conexão do armário na rede de aterramento/ligação equipotencial (ponto de conexão RBC).
Aplicações	Para fazer a ligação equipotencial central e contínua entre todos os componentes instalados ou para assegurar o aterramento funcional existente segundo a norma DIN EN 50 310
Funcionamento	Contato de todas as peças planas com o quadro do armário como ponto central de aterramento, em combinação com o contato de todos os componentes com o mesmo potencial, por meio de uma fixação que estabelece o contato ou fita de aterramento separada
Escopo de fornecimento	7 fitas de aterramento (4 mm ²), estilo UL 1015 AWG 12, para portas e laterais opcionais Ponto central de aterramento Inclui material de fixação
Nota	Se, com base na aplicação final, um eletricista profissional tiver efetuado uma avaliação dos riscos e não tiver identificado nenhum potencial de risco adicional, não será necessário tomar qualquer medida de aterramento de proteção
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,26 kg
Peso bruto	0,265 kg
Número da tarifa alfandegária	85444290
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219

Recursos

Descrição do produto	Potential equalisation kit for VX IT, to establish seamless central potential equalisation between all installed components and/or to ensure functional earthing in accordance with DIN EN 50 310
----------------------	---