


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.033

**Trilho deslizante com 2 UA,
montagem fixa, para carga pesada**

Estado: 10-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.033 - Trilho deslizante com 2 UA, montagem fixa, para carga pesada para VX IT

Para montagem entre um nível de fixação dianteiro e traseiro para trilhos perfilados Standard de 19" e trilhos perfilados Dynamic de 19" no VX IT.



Recursos

Cód. Ref.	VX 5302.033
Descrição do produto	Esquema lateral de perfurações para montagem de acessórios e ventilação de componentes com saída de ar pela lateral.
Vantagens	Simplesmente encaixar no esquema de perfurações dos perfis de montagem de 19" após ajustar a distância necessária entre os níveis de 19"
Aplicações	Para fixação entre o nível de montagem de 19" dianteiro e traseiro Para o apoio de equipamentos pesados
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Capacidade de carga	2000 N, estática
Nota	Superfície efetiva de apoio em cada lado: 35 mm
Instalações possíveis	para trilho perfilado Standard de 19": distância entre os níveis de 620/645 mm para trilho perfilado Dynamic de 19": distância entre os níveis de 600/625 mm
Emb.	2 unid.

Recursos

Peso líquido	2,18 kg
Peso bruto	2,18 kg
PCF/emb (cadle to gate)	8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm