

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.167

Travessa

Estado: 23-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.167 - Travessa para trilhos perfilados de 19"

VX IT

Para a fixação variável na profundidade e na largura dos trilhos perfilados Standard em polegadas, em racks para redes/servidores VX IT com 800 mm de largura.

Recursos

Cód. Ref.	VX IT 5302.167
Modelo	para trilho perfilado VX IT Standard de 19"
Descrição do produto	Para a fixação variável na largura do trilho perfilado Standard em polegadas em racks para redes/servidores VX IT com 800 mm de largura.
Vantagens	Opção de instalação simétrica ou assimétrica Mais espaço para o roteamento de cabos ou integração de uma Liquid Cooling Unit (LCU) no caso de instalação assimétrica de um lado (deslocada) Ideal para integração de trilhos perfilados em polegadas para a instalação alternativa com componentes de 21", 23" ou 24" Para aumentar a eficiência energética de um sistema integrado de climatização, o espaço ao redor do nível de montagem em polegadas pode ser fechado com chapas condutoras de ar para direcionar o fluxo de ar refrigerado e reduzir a dissipação do ar
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Capacidade de carga	4000 N
Indicação de montagem	A fixação é feita diretamente na estrutura do quadro Para parafusar os trilhos perfilados nas travessas, são necessárias cantoneiras de montagem para os trilhos perfilados VX IT de 19" 5302.169.
Adequado para	Largura: = 800 mm

Recursos

Emb.	2 unid.
Peso líquido	3,6 kg
Peso bruto	3,82 kg
PCF/emb (cadle to gate)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	Travessa, para trilho perfilado VX IT Standard, 482,6 mm (19"), para a fixação variável na profundidade e na largura em racks com 800 mm de largura