


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.168

## Travessa

Estado: 22-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5302.168 - Travessa para trilhos perfilados de 19" VX IT

Para a fixação variável na profundidade e na largura dos trilhos perfilados Dynamic em polegadas, embaixo em racks para redes/servidores VX IT com 800 mm de largura.

## Recursos

Cód. Ref.	VX IT 5302.168
Modelo	para trilho perfilado VX IT Dynamic de 19"
Descrição do produto	Para a fixação variável na largura do trilho perfilado Standard em polegadas em racks para redes/servidores VX IT com 800 mm de largura.
Vantagens	Opção de instalação simétrica ou assimétrica Mais espaço para o roteamento de cabos ou integração de uma Liquid Cooling Unit (LCU) no caso de instalação assimétrica de um lado (deslocada) Ideal para integração de trilhos perfilados em polegadas para a instalação alternativa com componentes de 21", 23" ou 24" Para aumentar a eficiência energética de um sistema integrado de climatização, o espaço ao redor do nível de montagem em polegadas pode ser fechado com chapas condutoras de ar para direcionar o fluxo de ar refrigerado e reduzir a dissipação do ar
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Capacidade de carga	A capacidade máxima de carga de um nível de montagem desta travessa é de 7.500 N por nível ou 15.000 N por armário.

# Recursos

Indicação de montagem	<p>A fixação é feita diretamente na estrutura do quadro. A aplicação somente é feita no lado de baixo dos trilhos perfilados.</p> <p>No lado de cima, complementação com as travessas para o trilho perfilado VX IT Standard 5302.167. Para parafusar os trilhos perfilados nas travessas, são necessárias cantoneiras de montagem para os trilhos perfilados VX IT de 19" 5302.169.</p>
Adequado para	<p>Tipo de caixa: VX IT</p> <p>Largura: = 800 mm</p>
Emb.	2 unid.
Peso líquido	6,1 kg
Peso bruto	6,3 kg
PCF/emb (cadle to gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	<p>Travessa VX IT para 19" Dynamic, para a fixação variável na profundidade e na largura dos trilhos perfilados Dynamic em polegadas, embaixo em racks para redes/servidores VX IT com 800 mm de largura.</p>