
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5302.202

Painel de entrada de cabos com régua de escova

Estado: 10-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



DK 5302.202 - Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Com recorte de 390 x 40 mm (2 UA) ou de 390 x 20 mm (1 UA) com régua de escova, possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos.



Recursos

Descrição do produto	Para mais facilidade no gerenciamento dos cabos entre duas áreas separadas por um nível de montagem em polegadas como, por exemplo, entre a área da frente e de trás do nível de montagem de 19".
Vantagens	O roteamento dos cabos pode ser ampliado simplesmente combinando dois painéis
Aplicações	Para cobertura e roteamento dos cabos em áreas com 1 UA no padrão de montagem de 482,6 mm (19")
Material	Chapa de aço Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio Cerdas da régua de escova: plástico PA6 livre de halogênio Estrutura de fixação da régua de escova: PVC com halogênio
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Recorte para montagem	Largura:390 mm Altura:30 mm
Dimensões	Largura: 482,6 mm
Unidades de altura	1 UA

© Rittal 2025 2

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.2
Peso bruto	0.243
PCF/emb (cadle to gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177952874
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3