

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.204

**Painel de montagem de 482,6 mm
(19")**

Estado: 05-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.204 - Painel de montagem de 482,6 mm (19")

Para a integração rápida de unidades de montagem menores no nível de 19" como, por exemplo, barramentos energizados, caixas de distribuição, componentes elétricos pequenos, etc.

Recursos

Cód. Ref.	DK 5302.204
Descrição do produto	Para a integração rápida de unidades de montagem menores no nível de 19" como, por exemplo, barramentos energizados, caixas de distribuição, componentes elétricos pequenos, etc. Simplesmente parafusar os componentes esquema integrado de perfurações em intervalos de 25 mm.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Width mounting surface	450 mm
Dimensões de montagem	Installation depth for components: 430 mm
Unidades de altura	1 UA
Altura de montagem dos componentes	1 UA
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,35 kg
Peso bruto	0,365 kg
PCF/emb (cadle to gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005