


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.292

Quadro de montagem de 482,6 mm (19")

Estado: 15-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.292 - Quadro de montagem de 482,6 mm (19") para TS, TS IT

Para a montagem do nível dianteiro e traseiro 482,6 mm (19"), é possível fixar completamente o quadro de montagem soldado 482,6 mm (19") de forma variável em profundidade.



Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.292
Descrição do produto	Quadro de montagem de 482,6 mm (19") soldado destinado à integração de um nível de montagem em polegadas em uma estrutura de quadro TS. O perfil é análogo ao TS IT para a compatibilidade total dos sistemas, inclusive possibilitando a montagem sem uso de ferramentas. Fixação com profundidade variável entre o quadro do teto e o quadro da base. Unidades individuais de altura com numeração bidirecional. Quadro de montagem na frente preparado para a integração de um sistema de gerenciamento de cabos e do Dynamic Rack Control (RFID), quadro de montagem atrás para a integração compacta do trilho de energia PDU, no espaço zero U em ambos os lados.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura de fundo
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Unidades de altura	47 UA
Posição de montagem	Na frente

Recursos

Capacidade de carga	Carga estática até 15000 N, com distribuição uniforme da carga em dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") na montagem completa.
Nota	O nível de montagem externo da estrutura do quadro do armário é mantido para instalações adicionais, com isolamento em todo o contorno por meio de chapas condutoras de ar
Adequado para	Tipo de caixa: TS TS IT Largura: 800 mm Altura: 2.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	14,6 kg
Peso bruto	16,6 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	#NV