### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### DK 5501.450

# Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa

Estado: 13-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## DK 5501.450 - Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro.

#### Recursos

DK 5501.450
Esquema lateral de perfurações para montagem de acessórios e ventilação de componentes com saída de ar pela lateral.
Simplesmente encaixar no esquema de perfurações dos perfis de montagem de 19" após ajustar a distância necessária entre os níveis de 19"
Para montagem no nível de fixação dianteiro Para o apoio de equipamentos pesados
Chapa de aço
Galvanizado
Inclui material de fixação
745 mm
675 mm
para trilhos perfilados Standard de 19"
A distância entre os níveis de 19" do VX IT precisa ser devidamente ajustada antes da montagem
800 N, estática
Superfície efetiva de apoio em cada lado: 35 mm
Largura: 35 mm
Tipo de caixa: VX IT TS IT
2 unid.
1.8

© Rittal 2025

### Recursos

Peso bruto	2.02
PCF/emb (cadle to gate)	7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177679009
E-Number Sweden	E7239695
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3