


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.450

Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa

Estado: 15-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.450 - Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro.

Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.450
Descrição do produto	Esquema lateral de perfurações para montagem de acessórios e ventilação de componentes com saída de ar pela lateral.
Vantagens	Simplemente encaixar no esquema de perfurações dos perfis de montagem de 19" após ajustar a distância necessária entre os níveis de 19"
Aplicações	Para montagem no nível de fixação dianteiro Para o apoio de equipamentos pesados
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Distance between mounting levels	745 mm
Comprimento	675 mm
Instalações possíveis	para trilhos perfilados Standard de 19"
Indicação de montagem	A distância entre os níveis de 19" do VX IT precisa ser devidamente ajustada antes da montagem
Capacidade de carga	800 N, estática
Nota	Superfície efetiva de apoio em cada lado: 35 mm
Superfície de apoio	Largura: 35 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TS IT
Emb.	2 unid.
Peso líquido	1,8 kg

Recursos

Peso bruto	2,02 kg
PCF/emb (cadle to gate)	7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	#NV