


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.460

Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável

Estado: 09-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.460 - Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável para VX IT, TE, TX CableNet

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro.



Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.460
Vantagens	<p>Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário, sem necessidade de utilizar ferramenta</p> <p>Todos os três orifícios de fixação do sistema EIA estão disponíveis para parafusar os componentes a serem instalados.</p> <p>No TE 8000, o parafusamento direto no esquema de perfurações de 482,6 mm (19") também é uma opção possível</p>
Aplicações	<p>Para montagem no nível de fixação dianteiro</p> <p>Para o apoio de equipamentos pesados</p> <p>Para adaptação em níveis de 19" com distâncias personalizadas</p>
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Instalações possíveis	<p>Trilhos com perfil em L de 482,6 mm (19") na frente e atrás</p> <p>Quadro de montagem de 482,6 mm (19") na frente e atrás para trilhos perfilados Standard de 19"</p>
Capacidade de carga	800 N
Nota	Superfície efetiva de apoio em cada lado: 25 mm

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TE TX CableNet
Distância entre os níveis	400 - 600 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	2.164
Peso bruto	2.34
PCF/emb (cadle to gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177679016
E-Number Sweden	E7239696
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261