


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.460

Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável

Estado: 10-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.460 - Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável para VX IT, TE, TX CableNet

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro.



Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.460
Vantagens	Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário, sem necessidade de utilizar ferramenta Todos os três orifícios de fixação do sistema EIA estão disponíveis para parafusar os componentes a serem instalados. No TE 8000, o parafusamento direto no esquema de perfurações de 482,6 mm (19") também é uma opção possível
Aplicações	Para montagem no nível de fixação dianteiro Para o apoio de equipamentos pesados Para adaptação em níveis de 19" com distâncias personalizadas
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Instalações possíveis	Trilhos com perfil em L de 482,6 mm (19") na frente e atrás Quadro de montagem de 482,6 mm (19") na frente e atrás para trilhos perfilados Standard de 19"
Capacidade de carga	800 N
Nota	Superfície efetiva de apoio em cada lado: 25 mm

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TE TX CableNet
Distância entre os níveis	400 - 600 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	2,164 kg
Peso bruto	2,34 kg
PCF/emb (cadle to gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	DK GUIA DESLIZ.19" 1u 400-600mm 80kg=2pç