### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5501.480

# Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável

Estado: 17-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## DK 5501.480 - Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável para VX IT, TE, TX CableNet

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro.





#### Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.480
Vantagens	Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário,
	sem necessidade de utilizar ferramenta
	Todos os três orifícios de fixação do sistema EIA estão disponíveis para parafusar os componentes a serem instalados.
	No TE 8000, o parafusamento direto no esquema de perfurações de
	482,6 mm (19") também é uma opção possível
	482,0 mm (19 ) também é uma opção possívei
Aplicações	Para montagem no nível de fixação dianteiro
	Para o apoio de equipamentos pesados
	Para adaptação em níveis de 19" com distâncias personalizadas
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Instalações possíveis	Trilhos com perfil em L de 482,6 mm (19") na frente e atrás
	Quadro de montagem de 482,6 mm (19") na frente e atrás
	Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
Capacidade de carga	1500 N
Nota	Superfície efetiva de apoio em cada lado: 25 mm
	Superficie efetiva de apolo em cada iado. 23 mm

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: TS IT VX IT TE TX CableNet
Distância entre os níveis	600 - 900 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	3.2
Peso bruto	3.74
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177679030
E-Number Sweden	E7239697
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3