### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 5501.685 Prateleira retrátil

Estado: 15-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# DK 5501.685 - Prateleira retrátil para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para montagem entre dois níveis de fixação de 19".



#### Recursos

DK 5501.685
Para montagem entre dois níveis de fixação de 19", em trilhos com perfil de 19" e ou quadros de montagem de 19".
Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário, sem necessidade de utilizar ferramenta Autoatarraxantes Retrátil com retirada total
Profundidade variável para adaptação em níveis com distância personalizada
Chapa de aço
Base: com pintura Trilhos telescópicos/kit de montagem: galvanizados
RAL 9005
Prateleira perfurada Trilho telescópico com kit de montagem Inclui material de fixação
50 kg
Largura: 419 mm Profundidade: 700 mm

© Rittal 2025

### Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TS IT
	TE
	TX CableNet
Distância entre os níveis	600 - 900 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	7.953
Peso bruto	8.52
PCF/emb (cadle to gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177679122
E-Number Sweden	E7239595
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3