


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.685 Prateleira retrátil

Estado: 22-06-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.685 - Prateleira retrátil para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para montagem entre dois níveis de fixação de 19".



## Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.685
Descrição do produto	Para montagem entre dois níveis de fixação de 19", em trilhos com perfil de 19" e ou quadros de montagem de 19".
Vantagens	Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário, sem necessidade de utilizar ferramenta Autoatarraxantes Retrátil com retirada total
Aplicações	Profundidade variável para adaptação em níveis com distância personalizada
Material	Chapa de aço
Superfície	Base: com pintura Trilhos telescópicos/kit de montagem: galvanizados
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Prateleira perfurada Trilho telescópico com kit de montagem Inclui material de fixação
Capacidade de carga	50 kg
Dimensões	Largura: 419 mm Profundidade: 700 mm

# Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TS IT TE TX CableNet
Distância entre os níveis	600 - 900 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	7,953 kg
Peso bruto	8,52 kg
PCF/emb (cadle to gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	DK PRATELEIRA RECTRACTIL 600X900mm 50KG