

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695 Prateleira fixa

Estado: 22-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.695 - Prateleira fixa para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para a montagem fixa entre dois níveis de fixação de 19".



Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.695
Vantagens	Montagem fácil e simples, sem necessidade de utilizar ferramenta
Aplicações	Profundidade variável para adaptação em níveis com distância personalizada
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Instalações possíveis	Trilhos com perfil em L de 482,6 mm (19") na frente e atrás Quadro de montagem de 482,6 mm (19") na frente e atrás
Aplicações	No caso de maiores distâncias entre os níveis, é necessário reduzir essa distância pré-montada, capacidade de carga de 100 kg.
Capacidade de carga	100 kg
Dimensões	Largura: 484 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TS IT TE
Distância entre os níveis	400 - 600 mm

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	5,427 kg
Peso bruto	5,73 kg
PCF/emb (cadle to gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	DK PRATELEIRA 19" REG.400-600 R9005