


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.885

# Chapas condutoras de ar para quadros de montagem de 19" TS IT

Estado: 04-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.885 - Chapas condutoras de ar para quadros de montagem de 19" TS IT

Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.



## Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.885
Descrição do produto	Com régua de escova em todo o contorno para permitir o isolamento sem sobreposição no caso de instalação de sistemas de barramento no nível externo de montagem.
Aplicações	Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário no caso de instalação em corredor fechado ou aplicação de um sistema LCP.
Material	Chapa de aço Painel cego: poliéster, UL 94-HB, sem halogênio Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	2 acabamentos verticais 2 acabamentos horizontais 4 régua de escova Inclui material de fixação 2 painéis cegos, 3 UA
Indicação de montagem	Os acabamentos verticais e horizontais com régua de escova podem ser montados para isolamento no quadro de montagem de 19" dianteiro e traseiro.

# Recursos

---

Adequado para	Largura: 800 mm Altura: 1.800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	5,5 kg
Peso bruto	6 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Descrição do produto	#NV