


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5505.790

Rack para redes/servidores TS IT

Estado: 21-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5505.790 - Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, vazio

TS IT, fechado para a climatização direta do rack. Rack vazio sem montagem interna de 19" para configuração personalizada em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.

Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | DK 5505.790 |
| Material | Chapa de aço Alumínio |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Instalações internas: pintura eletroforética por imersão Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó |
| General colour | RAL 7035 |
| Cor | Quadro do armário e partes planas: RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com moldura em alumínio (180°) Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180° Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E Chapa de teto inteiriça lisa Bandeja com chapa de base multipartidas lisas Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos) Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa) 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Palete IPPC |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 800 mm |

Recursos

| | |
|---|--|
| Design doors | lisa, IP 55 |
| Modelo do(s) nível(eis) de 19" | sem montagem interna de 19" |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas |
| Nota | Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação No caso de armários com altura e profundidade de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, as respectivas laterais são opcionais, sendo fornecidas montadas no respectivo armário |
| Material básico | Alumínio |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 97,66 kg |
| Peso bruto | 102,8 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descrição do produto | TS IT BASTIDOR C/800X1800X800 38U |

Aprovações

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície Grau de proteção |
| Explicações | Declaration of conformity |