



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5511.131

Rack para redes/servidores TS IT

Estado: 21-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5511.131 - Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, IP 55, com quadro de montagem de 19"

TS IT fechado para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19" para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas e com grau de proteção até IP 55.

Recursos

| | |
|----------------|---|
| Cód. Ref. | DK 5511.131 |
| Material | Chapa de aço Alumínio Porta com moldura em alumínio e vidro de segurança com 3 mm de espessura |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Instalações internas: pintura eletroforética por imersão Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó |
| General colour | RAL 7035 |
| Cor | Quadro do armário e partes planas: RAL 7035 Montagem interna: RAL 9005 |

Recursos

| | |
|--|--|
| Escopo de fornecimento | Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com dobradiças de 180° Porta traseira em chapa de aço com dobradiças de 180° Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E Chapa de teto inteiriça lisa Bandeja com chapa de base multipartidas lisas Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos) Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa) 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Palete IPPC |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 1.200 mm |
| Unidades de altura | 42 UA |
| Unidades de altura | 42 UA |
| Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente | 147 mm / 305 mm |
| Distância entre os níveis (pronto para montagem) | 745 mm |
| Design doors | lisa, IP 55 |
| Modelo do(s) nível(eis) de 19" | Quadro de montagem de 482,6 mm (19") |
| Capacidade de carga | 15 000 N |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas |
| Nota | Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação No caso de armários com altura e profundidade de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, as respectivas laterais são opcionais, sendo fornecidas montadas no respectivo armário |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Material básico | Alumínio |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 131 kg |
| Peso bruto | 137,5 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descrição do produto | TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 1200 mm, 42 U, IP 55 |

Aprovações

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície Grau de proteção |
| Explicações | Declaration of conformity |