### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5514.120 Rack para redes/servidores TS IT

Estado: 08-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# DK 5514.120 - Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, com trilhos perfilados de 19"

TS IT, fechado, para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" com profundidade variável para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.



#### Recursos

Cód. Ref.	DK 5514.120
Material	Chapa de aço
	Alumínio
	Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
	Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
	Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura
	eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
	Montagem interna: RAL 9005

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
	Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor
	semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
	Dois perfis de fixação variáveis de 482,6 mm (19″) na frente e atrás,
	montados nas treliças de profundidade com dispositivos de fixação rápida
	Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa).  Dispensável em variantes sem recorte.  Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)  12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)  50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)  Palete IPPC  Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação  Porta traseira em chapa de aço, lisa, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.200 mm Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura	47 UA
Unidades de altura	47 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente	87 mm / 165 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	745 mm
Design doors	fechado
Modelo do(s) nível(eis) de 19"	Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga	15 000 N
Nota	Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico	Chapa de aço

© Rittal 2025 3

#### Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	114.2
Peso bruto	120.2
EAN	4028177703346
E-Number Sweden	E7239848
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025