


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5823.600

# Sistema de armário individual VX SE

Estado: 21-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5823.600 - Sistema de armário individual VX SE

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. A compatibilidade dos sistemas possibilita a configuração com os acessórios da linha VX25. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.



## Recursos

|            |  |
|------------|--|
| Cód. Ref.  | SE 5823.600  |
| Material   | Armário: chapa de aço de 1,5 mm<br>Porta: chapa de aço de 2,0 mm<br>Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm<br>Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm<br>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície | Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada<br>Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas   |
| Cor        | RAL 7035   |

# Recursos

|   |  |
|---|--|
| Escopo de fornecimento                                    | Armário fechado nas laterais e em cima<br>Porta(s)<br>Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda<br>Placa de montagem<br>Chapas de base<br>Painel traseiro removível<br>Fecho: palheta dupla de 3 mm<br>2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm<br>Painel traseiro inteiriço |
| Dimensões   | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 300 mm  |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)                    | 699 mm x 1.896 mm  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529             | IP 55  |
| Grau de proteção NEMA                                     | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E         | Tipo 1<br>Tipo 2<br>Tipo 3<br>Type 3R<br>Tipo 12   |
| Código IK   | IK10   |
| Quantidade de portas                                      | 1  |
| Material básico   | Chapa de aço   |
| Emb.  | 1 unid.  |
| Peso líquido  | 119,41 kg  |
| Peso bruto  | 128,6 kg   |
| PCF/emb (cadle to gate)                                   | 349,82 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente  |
| Número da tarifa alfandegária                             | 94032080   |

## Recursos

|                      |   |
|----------------------|---|
| ETIM 9               | EC000261  |
| ETIM 8               | EC000261  |
| ECLASS 8.0           | 27180101  |
| Descrição do produto | VX SE Sistema de armário individual, LAP: 800x2000x300 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na frente |

## Aprovações

|              |   |
|--------------|---|
| Aprovações   | UL + C-UL (listed)  |
| Certificados | Superfície<br>Grau de proteção  |
| Explicações  | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK<br>PCF-declaration |