

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.580

Sistema de armário individual SE 8

Estado: 03-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5850.580 - Sistema de armário individual SE 8 IP 66/ NEMA 4X

Elevado grau de proteção com IP 66 / NEMA 4X. Montagem rápida com laterais perfiladas.

Recursos

Cód. Ref.	SE 5850.580
Descrição do produto	O sistema de armário individual baseia-se na plataforma TS 8. A linha de acessórios para configuração interna do TS 8 pode ser utilizada sem quaisquer restrições.
Material	Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 3,0 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Armário, painel traseiro e porta: acabamento polido (grão 400) Placa de montagem: galvanizada Base: superfície sem acabamento
Escopo de fornecimento	Armário fechado nas laterais e em cima Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Painel traseiro removível Placa de montagem Base fechada Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.600 mm Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	499 mm x 1.496 mm

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Grau de proteção NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
Nota	Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx.
Material básico	Aço inoxidável
Emb.	1 unid.
Peso líquido	92.4
Peso bruto	94.4
EAN	4028177696747
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK