


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5850.600**

**Sistema de armário individual VX SE**

Estado: 13-02-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SE 5850.600 - Sistema de armário individual VX SE Aço inoxidável

Armário individual em aço inoxidável com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Armários com largura entre 600 e 1200 mm. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas.



## Recursos

Cód. Ref.	SE 5850.600
Material	<p>Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido</p> <p>Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido</p> <p>Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido</p> <p>Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm</p>
Superfície	<p>Armário, porta e painel traseiro: acabamento polido (grão 400)</p> <p>Chapas de base: superfície sem acabamento</p> <p>Placa de montagem: galvanizada</p>

# Recursos

Escopo de fornecimento	Armário fechado nas laterais e em cima Porta(s) Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Painel traseiro removível Placa de montagem Chapas de base Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.600 mm Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	499 mm x 1.496 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Type 3R Tipo 12
Código IK	IK10
Quantidade de portas	1
Nota	Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400.
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	86.7
Peso bruto	87.6
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177959361
E-Number Sweden	E3465419

# Recursos

---

ETIM 9 EC000261

---

ETIM 8 EC000261

---

ECLASS 8.0 27180101

# Aprovações

---

Aprovações UL + C-UL (listed)

---

Certificados Superfície  
Grau de proteção

---

Explicações Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK