


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5853.580

## Sistema de armário individual SE 8

Estado: 26-12-2025 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5853.580 - Sistema de armário individual SE 8 IP 66/ NEMA 4X

Elevado grau de proteção com IP 66 / NEMA 4X. Montagem rápida com laterais perfiladas.

## Recursos

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.                              | SE 5853.580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrição do produto                   | O sistema de armário individual baseia-se na plataforma TS 8. A linha de acessórios para configuração interna do TS 8 pode ser utilizada sem quaisquer restrições.                                                                                                                                                                                                 |
| Material                               | Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido<br>Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido<br>Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido<br>Base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 3,0 mm<br>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície                             | Armário, painel traseiro e porta: acabamento polido (grão 400)<br>Placa de montagem: galvanizada<br>Base: superfície sem acabamento                                                                                                                                                                                                                                |
| Escopo de fornecimento                 | Armário fechado nas laterais e em cima<br>Porta(s)<br>Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda<br>Painel traseiro removível<br>Placa de montagem<br>Base fechada<br>Fecho: palheta dupla de 3 mm<br>2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm                                                                                                 |
| Dimensões                              | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 699 mm x 1.896 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Recursos

|                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66                                                                                         |
| Grau de proteção NEMA                         | NEMA 4X<br>NEMA 3R                                                                            |
| Nota                                          | Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx. |
| Material básico                               | Aço inoxidável                                                                                |
| Emb.                                          | 1 unid.                                                                                       |
| Peso líquido                                  | 146                                                                                           |
| Peso bruto                                    | 152                                                                                           |
| EAN                                           | 4028177696761                                                                                 |
| ECLASS 8.0                                    | 27180101                                                                                      |

## Aprovações

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Aprovações  | UL + C-UL (listed)                                         |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |