

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.680

Sistema de armário individual VX SE

Estado: 13-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5853.680 - Sistema de armário individual VX SE IP 66/ NEMA 4X

Armário individual em aço inoxidável com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas. Elevado grau de proteção com IP 66/NEMA 4X.



Recursos

| | |
|------------|---|
| Cód. Ref. | SE 5853.680 |
| Material | <p>Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido</p> <p>Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido</p> <p>Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm</p> <p>Base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm</p> |
| Superfície | <p>Armário, painel traseiro e porta: acabamento polido (grão 400)</p> <p>Placa de montagem: galvanizada</p> <p>Base: superfície sem acabamento</p> |

Recursos

| | |
|---|---|
| Escopo de fornecimento | Armário fechado nas laterais e em cima Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Painel traseiro removível Placa de montagem Base, placa(s) flangeada(s) Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 699 mm x 1.896 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 4X |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tipo 12 |
| Código IK | IK10 |
| Quantidade de portas | 1 |
| Nota | Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400. |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 149 |
| Peso bruto | 153 |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |

Recursos

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177959392 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprovações

| | |
|--------------|--|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície Grau de proteção |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
